


Kurve



Leistungsaufnahme* 27.2 W

Anschluss der Leuchte ON/OFF

Elektrische Spannung 220-240V

Frequenz 50/60Hz

⊕ CE IP 20

*±10 %

Zum Herunterladen

Montageanleitung



Fotografie



Zubehör

00-00300, N
 Seilaufhängung
 2000mm

00-00301, N
 Seilaufhängung
 4000mm

00-00302, N
 Seilaufhängung
 6000mm

00-00350, K
 Kabel 3x0,75 1000mm

00-00352, K
 Kabel 3x0,75 2000mm

00-00358, K
 Kabel 3x0,75 4000mm

00-00360, K
 Kabel 3x0,75 6000mm

00-00370, B
 Deckenkappe
 80x80x32mm

00-00500
 Kabel für
 Notbeleuchtung XX-
 XXXX-20

00-00600, F
 Deckenhalter für
 Leuchten 132-5xxK,
 04-2000x, 05-2000x,
 09-200x - 1 Stck.

00-20700, B
 Wandhalter (2 Stk)
 Lipo/Lina

04-00200, N
 Direkter Verbinder

04-01200, F
 Zubehör für Demontage
 El. Modules

04-20100, B
 2xEndkappe - Metall,
 Klemmleiste 3-polig,
 Kabeldurchführung

04-20102, B
 2xEndkappe -
 Kunststoff, Klemmleiste
 3-polig,
 Kabeldurchführung

04-20900, F
 Satz für Einbau des
 Pendelprofils